

Montageanleitung Konstanter Serie 32N

Installation Instructions for Konstanter Series 32N

3-349-405-15
1/3.07



Bild 1 Geräteunterseite: Gummipuffer herausziehen
Figure 1 Housing bottom: Pull out rubber latch



Bild 4 Geräteoberseite: Halsschraube (aus Bild 2) hineindrehen
Figure 4 Device top: Insert collar screw (see Figure 2)



Bild 2 Geräteunterseite: Halsschraube des Fußes herausdrehen;
Schraube wird wiederverwendet, siehe Bild 4

Figure 2 Device bottom: Remove collar screw of the support;
screw is reused, see Figure 4



Bild 5 Oberes Gerät über Schlüssellocher auf Unterem fixieren:
a) Gehäuse so aufsetzen, dass Halsschraube in Bohrung passt
b) oberes Gehäuse nach hinten schieben

Figure 5 Attach upper device via keyholes to the lower device:
a) Position housing such that collar screw fits into hole
b) Push upper housing backwards



Bild 3 Geräteunterseite: Fuß abnehmen, Schlüsselloch wird frei
Figure 3 Device bottom: Lift off support, keyhole is exposed

Montageanleitung Konstanter Serie 32N

Installation Instructions for Konstanter Series 32N



Bild 6 Rückseite fixieren: mit mitgelieferter Kreuzschlitzschraube (M3x8) Aufstellenschutzwinkel verbinden
 Figure 6 Fix rear side: Connect installation shield angle by using the included Phillips screw (M3x8)



Bild 7 Endansicht: 2er-Turm
 Figure 7 Final view: 2-section tower

Montagezubehör / Accessories for Mounting

Beschreibung Description	Hinweis Note	Artikel-Nr. Article No.
19"-Adapter 1 x 32N 19" rack adapter, 1 x 32N	Erforderlich zur Montage eines Gerätes der Typen 32 N ... in ein 19"-Rack, Gewicht: 214 g (verpackt im Polybeutel) Required for mounting one type 32 N ... device to a 19" rack Weight: 214 g (packed in plastic bag)	K990A
19"-Adapter 2 x 32N 19" rack adapter, 1 x 32N	Erforderlich zur Montage von zwei Geräten der Typen 32 N ... in ein 19"-Rack, Gewicht: 50 g (verpackt im Polybeutel) Required for mounting two type 32 N ... device to a 19" rack Weight: 50 g (packed in plastic bag)	K990B
Jumper-Netzkabel, 0,4 m Mains jumper cable, 0.4 m	Das Kabel besitzt je einen 10 A-Kaltgerätestecker und eine 10 A-Kaltgerätekupplung. Gewicht: 102 g (verpackt im Polybeutel) The cable is equipped with a 10 A inlet plug and a 10 A inlet socket. Weight: 102 g (packed in plastic bag)	K991A




Bild 8 19"-Adapter für 2 x 32N (K990B)
 Figure 8 19" adapter for 2 x 32N (K990B)



Bild 9 Beispielansicht: 19"-Einbau über 19"-Adapter (2 x 32N)
 Figure 9 Installation example: 19" installation via 19" adapter (2 x 32N)



Bild 10 Beispielansicht: 19"-Einbau über 19"-Adapter (4 x 32N)
 Figure 10 Installation example: 19" installation via 19" adapter (4 x 32N)