

## Phụ kiện

### Ống mềm

Lưu ý:

Mặc dù ống mềm loại A có thể kết nối với công cụ, nhưng vòng bit trước và khớp nối vẫn cần thiết để kết nối với công cụ.

A: để kết nối công cụ

B: để hút bụi



Kích cỡ	Chiều dài(m)	Loại	Vòng bit trước	Mã số
28mm	1.0	B	-	143787-2
28mm	1.5	A	22, 38	A-34235
28mm	1.5	A	38	152992-0

### Ống dài



Mã số
123584-2

### Ống cong



Mã số
123677-5

### Đầu hút khe



Loại	Mã số
Sử dụng ống mềm 28mm (Vòng bit trước 22)	192236-6

### Đầu hút khe bằng cao su



Mã số
197901-2

### Đầu hút T



Mã số
123486-2

### Đầu giữ



Mã số
166116-2

### Sử dụng 2 pin Li-ion 18V



#### Hiển thị mức pin

BL1860B: 6.0Ah  
BL1850B: 5.0Ah  
BL1840B: 4.0Ah  
BL1830B: 3.0Ah  
BL1820B: 2.0Ah  
\*BL1815N: 1.5Ah  
(\*Không hiển thị mức pin)

### SẠC

Sạc nhanh DC18RD  
Sạc nhanh 2 cổng



Sạc nhanh DC18RC



Sạc DC18SD



### Vòng bit trước và khớp nối

Vòng bit trước 22



Vòng bit trước 24



Vòng bit trước 38



Loại	Mã số
Vòng bit trước 22	195547-8
Vòng bit trước 24	195546-0
Front cuffs 38	195545-2
Khớp nối 22-38	195548-6

### Bộ lọc HEPA



Mã số
*123636-9

### Túi bụi giấy



Mỗi bộ	Mã số
10	197902-0

### Túi bụi vải



Mã số
197898-5




## Máy hút bụi đeo vai dùng pin DVC260

2 tốc độ điện tử	<b>Khả năng</b>	<b>Túi lọc / Túi bụi giấy:</b> 2.0 / 2.0 L
Ống tuần hoàn	<b>Thời gian sử dụng liên tục</b>	<b>Túi bụi vải:</b> 1.5L
Dây không tĩnh điện	<b>Lưu lượng khí tối đa</b>	<b>With BL1850B (Cao):</b> 60
Có đèn	<b>Lưu lượng hút tối đa</b>	<b>With BL1850B (Thấp):</b> 90
	<b>Công suất hút</b>	1.5 m <sup>3</sup> /min
	<b>Kích thước(L x W x H)</b>	7.1 kPa
	<b>Trọng lượng</b>	<b>Cao / Thấp:</b> 45 / 25 W
		230x152x373mm
		BL1815N x 2: 3.9 kg
		BL1850B x 2: 4.3 kg

**Phụ kiện kèm theo** Đầu hút T, Đầu hút khe bằng cao su, Ống dài, Ống mềm hoàn thiện 28-1.0, Ống cong, Đầu giữ, Túi bụi giấy, Pin, Sạc.



## Máy hút bụi đeo vai dùng pin DVC260



# BL MOTOR

Thời gian hoạt động lâu  
**90min.**

Power selection: Low (with BL1850B)

Nhẹ và thoải mái  
**4.3kg**

Công suất cao  
**45W**

## 18Vx2 Lithium-ion

Sử dụng 2 pin Li-ion 18V

Hai pin Li-ion 18V có thể cài đặt trực tiếp trên máy cung cấp năng lượng cho động cơ 36V mạnh mẽ.

18V + 18V → 36V



# Có thể sử dụng với công cụ



## HEPA Filter

Là bộ lọc chính được sử dụng để hút bụi

Có thể hút tới 99,97% các hạt nhỏ cỡ 0,3-1µm

Khí thải ra được lọc sạch sẽ nhờ bộ lọc HEPA



## Đại lung thoải mái



Phần vai và eo có thể điều chỉnh cho phù hợp với người sử dụng nên ít gây mệt mỏi khi sử dụng liên tục.

## Bộ điều khiển



- Nút tắt
- Điều chỉnh tốc độ cao/thấp
- Bật/tắt đèn






















Đèn Led giúp làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng

Trọng lượng của thân máy được loại bỏ bởi cổ tay và bàn tay, nên cho phép làm sạch từ góc này đến góc khác trong thời gian dài hơn khác với ít mệt mỏi hơn.



## Biểu đồ hệ thống

Công cụ được tùy chọn kết nối với ống mềm và vòng bit.

Cho máy	Hệ thống máy hút bụi và mã số	Cho máy	Hệ thống máy hút bụi và mã số
<b>Máy khoan động lực dùng pin, Máy khoan đa dụng dùng pin</b> DHR243  DHR162, DHR164, HR165 DHR202  <b>Máy cưa đĩa dùng pin</b> DHS630 DSS611 DSS501, DSS500 HS300D, HS301D  <b>Máy đa năng</b> DTM50, DTM40  <b>Máy cắt</b> DCO180, DCO140  <b>Máy cắt tường</b> DSD180, DSD140 	<b>Ly chứa bụi</b> 195179-1  <b>Bộ phụ kiện gắn máy hút bụi</b> 193472-7  <b>Khớp nối (Vòi hút bụi)</b> 194314-8 419283-5 194415-2 452237-9  <b>Đầu giữ</b> 195965-0  <b>Nắp thu bụi</b> 193449-2 	<b>Máy cưa đĩa dùng pin</b> DHS710, DHS711 DHS680  <b>Máy cưa lọng dùng pin</b> DJV141, DJV142 DJV181, DJV182  <b>Máy mài góc</b> Cho Model 125mm 	<b>Khớp nối (Vòi hút bụi)</b> 196520-1 196961-1 (EU) 196952-2 (nước khác) (with short lever)  <b>Đầu hút chân không</b> 126331-0  <b>Hộp chứa bụi</b> 196845-3  196846-1 <b>Hộp chứa bụi</b> For cup type diamond wheel  Cho Model 115, 125mm w/o mark of origin for IEC 195239-9 195250-1 



Vòng bit trước 22



+

Vòng bit trước 24



+

Vòng bit trước 38

